

FRONT 2,5-V/SA 5-EX

Référence: 1701162



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701162>

BJ pour C.I., Intensité nominale: 24 A, Tension nominale: 320 V, Intensité nominale (Ex): 22 A, Tension nominale (Ex): 176 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 1, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, Coloris: vert, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 023003
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 125 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	18,5 mm
Pas	5 mm
Nombre de pôles	1
Dimensions des picots	0,8 x 0,8 mm
Ecartement des picots	5 mm
Diamètre de perçage	1,2 mm
Filetage vis	M2,5

Couple de serrage min.	0,4 Nm
Couple de serrage max.	0,5 Nm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	FRONT 2,5-V-EX
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension de référence (III/3)	250 V
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension assignée (II/2)	630 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	24 A
Section nominale	2,5 mm ²
Courant de charge maximal	17,5 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm ²)
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Gabarit	A3
Longueur à dénuder	9 mm

Caractéristiques spécifiques Ex

Repérage	0344Ex II 2G / Ex e II
Certificat CE d'essai du modèle-type	KEMA 00ATEX2053 U
Certificat CEIEx	IECEX KEM 07.0023 U
Tension de référence	176 V
Courant de référence	22 A
Couple de serrage min.	0,4 Nm
Couple de serrage max.	0,5 Nm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²

Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm ²
	1,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,25 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	1,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14
2 conducteurs rigides de même section min.	0,2 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	0,75 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	0,2 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	0,75 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	0,25 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	0,34 mm ²

Approbations



Homologations

GOST

Homologations EX :

ATEX, IECEx

Homologations demandées :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

1733169	EBP 2- 5	Peigne de liaison, entièrement isolé, pour connecteurs au pas de 5,0 ou 5,08 mm, pôles : 2
---------	----------	--

Montage

1700011	D-FRONT 2,5-V-O.Z.	Flasque, nécessaire à l'extrémité d'une rangée de BJ, 2,5 mm d'épaisseur, coloris : vert
---------	--------------------	--

1700794	RZ 2,5-FRONT 2,5 V-EX	Intercalaire modulaire, uniquement pour version Ex, augmente le pas de 2,5 mm, s'emboîte en épousant la forme du bloc de jonction, coloris : vert
---------	-----------------------	---

Outil

1205053	SZS 0,6X3,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	-------------	--

Repérage


0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Cartes de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-(99)100, Type de montage: Collage, pour BJ au pas de : 5 mm
---------	-----------------------	--

Produits complémentaires


Article	Désignation	Description
Montage		
1700011	D-FRONT 2,5-V-O.Z.	Flasque, nécessaire à l'extrémité d'une rangée de BJ, 2,5 mm d'épaisseur, coloris : vert

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques