

SUBCON-PLUS F4

Référence: 2744089

L'illustration représente la version SUBCON-PLUS M 2



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744089>

Connecteur mâle SUB-D, à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CAN, KEBA jusqu'à 1 MBit/s, brochage : 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; blocs de jonction à vis

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 157388
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	60 V AC/DC
Intensité nominale I_N	1 A
Système de bus	CAN, KEBA
Cycles d'enfichage	> 200
Diamètre de câble max.	10 mm
Diamètre de câble min.	6 mm
Vis de fixation SUBCONNEC	4-40 UNC
Couple de serrage	0,4 Nm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	5000 m (Restriction : voir déclaration du fabricant)
Matériau du boîtier	ABS, métallisé

Brochage	2, 3, 4, 5, 6, 7 sur deux BJ chacun
----------	-------------------------------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement	Connecteur SUB-D
Nombre de pôles	9
Mode de raccordement	Connecteur femelle SUB-D
Couple de serrage	0,4 Nm
Raccordement	Connexion sur circuit imprimé
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	1 mm ²
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	16
Longueur à dénuder	5 mm
Couple de serrage	0,4 Nm

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1652651	VS-09-GC-ST/ST	Isolant pour contact SUB-D, taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, inverseur de genre, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC

Montage


2799694	SUBCON-SHORT-SCREW	Vis de fixation en option, sans molette pour les espaces de montage réduits, encoche, longueur : 40 mm, filetage UNC 4-40
---------	--------------------	---

Outil

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	---------------	--

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques