

# Instructions

## Flexible lumineux solaire à LED

F

Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la lampe solaire. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la lampe. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

### 1. Introduction

Cher client, nous vous remercions de l'achat de ce produit. Vous avez acquis un produit qui a été fabriqué selon les dernières connaissances techniques.

**CE** Ce produit respecte les exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et les documents correspondants sont déposés chez le fabricant.

Pour conserver cet état et garantir un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi.

### 2. Consignes de sécurité



**Les droits de garantie et la garantie expirent en cas de dommages du produit causés suite à la non-observation de ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs en résultant ! La même clause s'applique aux dommages matériels ou corporels causés suite à une manipulation incorrecte ou à la non-observation des consignes de sécurité.**

- veillez à garder ce produit hors de la portée des enfants ; ce n'est pas un jouet!
- tenez les films en plastique et autres matières d'emballage éloignés des enfants ; il y a un risque d'étouffement.
- dans les ateliers professionnels, observez les prescriptions en matière de prévention des accidents de l'association des organismes d'assurance et de prévention des risques professionnels concernant les installations et le matériel électrique.

### 3. Utilisation conforme à l'emploi prévu et fonctionnement

Le flexible lumineux s'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint à la lumière du matin. La durée d'éclairage maximale est d'environ 10 heures avec un accu entièrement chargé. Le module solaire installé dans la partie supérieure du boîtier charge l'accu inséré.

2 interrupteurs à bascule sont installés dans la partie inférieure du module solaire. La guirlande est activable et désactivable au moyen d'un interrupteur et l'autre interrupteur permet de sélectionner l'éclairage continu ou l'éclairage clignotant.


**Le flexible lumineux est approprié à une utilisation à l'extérieur ; cependant, il ne doit pas être abaissé dans l'étang.**

**Remarque :** veillez à ce que le module solaire soit orienté le plus possible vers le sud et à éviter toute ombre. Dans le cas d'une orientation côté nord, le produit n'est pas utilisable. En hiver, le module solaire doit toujours être exempt de neige.

### 4. Mise en service

1. Enlevez avec précaution les pièces de l'emballage et étalez le flexible lumineux.
2. Posez le flexible lumineux autour d'un arbuste, d'un buisson, d'un pilier, etc... Veillez à ce que le flexible lumineux ne se trouve pas en permanence dans l'eau (par exemple, dans l'étang). La pluie ou la neige ne nuit pas au flexible lumineux ; celui-ci est approprié à une utilisation à l'extérieur.

3. Mettez l'interrupteur à bascule situé dans la partie inférieure du boîtier en position « ON » (Marche). Le flexible lumineux s'allume. Le deuxième interrupteur permet de choisir entre le mode de service « Eclairage continu » ou « Eclairage clignotant ».





- **Remarque :** en position « OFF », le flexible lumineux est arrêté et l'accu n'est pas chargé.

4. L'unité de commande peut être insérée dans la terre au moyen de la perche de mise à la terre ou vissée au sol et/ou au mur avec le support.

**A présent, le flexible lumineux solaire est activé !**

**Remarque :** pendant les mois d'hiver, il faut généralement s'attendre à avoir une durée d'éclairage réduite. Si la lampe n'éclaire pas encore le premier soir, veuillez attendre une journée ensoleillée.



### 5. Remplacement des accus

Après une à deux années, la capacité de l'accu diminue et il doit être remplacé. L'accu est disponible dans le commerce ou auprès du fabricant. Un accu identique doit être obligatoirement utilisé.

1. Dévissez les 4 vis situées dans la partie inférieure du boîtier et enlevez le couvercle (illustration 1).
2. Enlevez l'accu du support.
3. Réinsérez l'accu neuf en respectant la polarité et refermez le boîtier dans l'ordre inverse.

**Remarque :** les accus usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement et n'entrent pas dans la catégorie des ordures ménagères. Votre revendeur est légalement tenu de reprendre les anciens accus.

### 6. Dysfonctionnements

**La lampe ne se met pas en marche dans l'obscurité**

- lampe allumée ?
- une source lumineuse externe (par ex. lampadaires de rue) simule la lumière du jour sur le module solaire et empêche la mise en marche de la lampe. Placez le module solaire dans un endroit plus sombre.

**Dans l'obscurité, la lampe ne se met pas en marche ou ne se met en marche que pendant une courte durée.**

- inversion de polarité de l'accu lors du remplacement ?
- accu faible ou défectueux ? Remplacement de l'accu.

### 7. Caractéristiques techniques

Module solaire :	0,6 Wp
Accu :	NiMh 1,2 V/2000 mAh, Mignon (AA)
Protection :	IP 44
Classe de protection :	III
Ampoules :	50 diodes luminescentes
Couleur de la lumière :	Art.-Nr: 102157: 10000 K (blanc froid) Art.-Nr: 102159: 2800 K (blanc chaud)
Longueur du flexible :	7 m (longueur de l'éclairage 5 m)
Longueur du flexible jusqu'à la première LED :	env. 2 m
Longueur entre les LED :	env. 10 cm
Durée d'éclairage :	max. 10 h avec un accu entièrement chargé

### Reprise des batteries

- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisation, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des batteries de ce type.
- Les batteries contenant des substances nocives comportent la marque « Conteneur de déchets rayé » et l'un des symboles chimiques.



### Service clients :

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer  
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10,  
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de  
**Art.-Nr: 102157, 102159**  
WEEE: DE59284711

### Elimination:

Cher client,  
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez-le au centre de collecte pour les appareils ménagers. Merci beaucoup pour votre aide !

