

Disjoncteur modulaire 230/400V 10kA, 1 pôle, D, 10A



| Version | |
|------------------------|-----------------------------|
| Nom de marque produit | SENTRON |
| Désignation du produit | Disjoncteurs modulaires |
| Version du produit | Disjoncteurs modulaires 5SL |

| Caractéristiques techniques générales | |
|---|-----------|
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de pôles / Remarque | 1P |
| Classe de caractéristique de déclenchement disjoncteur / Type de base | D 5SL4 |
| Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique | 10 000 |
| Catégorie de surtension | 3 |

| Tension | |
|--|-------|
| Tension d'isolement | |
| <ul style="list-style-type: none"> • en mode monophasé / pour CA / Valeur assignée | 250 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • en mode multiphasé / pour CA / Valeur assignée | 440 V |

| Tension d'alimentation | |
|---|---------------|
| Type de tension | AC |
| Courant / pour CA / Valeur assignée | 10 A |
| Tension d'alimentation / pour CA / Valeur assignée | 400 V |
| Tension d'emploi | |
| <ul style="list-style-type: none"> • en mode multiphasé / pour CA / max. • pour CC / Valeur assignée / max. | 440 V 60 V |
| Fréquence de la tension d'alimentation | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Valeur assignée | 50 Hz |

| Classe de protection | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Indice de protection IP | IP20, avec conducteurs raccordés |

| Capacité de commutation | |
|---|----------------|
| Pouvoir de coupure courant | |
| <ul style="list-style-type: none"> • selon EN 60898 / Valeur assignée • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée | 10 kA 10 kA |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |

| Dissipation | |
|--|-------|
| Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle | 0,9 W |

| Électricité | |
|--|-------------------------------|
| courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel | 9,24 A |
| Applications | Résidentiel / Infrastructures |

| Détails sur le produit | |
|--|-------------------|
| Fonction produit / neutre commutant | Non |
| Équipement du produit / Protection contre les contacts directs | Oui |
| Caractéristique produit | |
| <ul style="list-style-type: none"> • sans halogènes • plombable • sans silicone | Oui Oui Oui |
| Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires | Oui |

| Liens | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Section de câble raccordable <ul style="list-style-type: none"> — âme massive — multibrin • Section de câble raccordable / âme souple / avec embouts | 0,75 ... 25 mm ² 0,75 ... 25 mm ² 0,75 ... 25 mm ² |
| Couple de serrage / pour bornes a vis | 2,5 ... 3 N·m |

Conception mécanique

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 76 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Nombre d'unités modulaires de largeur | 1 |
| Position de montage | au choix |
| Poids net | 145 g |

Conditions environnementales

| | |
|---|------------------------------|
| Influence de la température ambiante | +55 °C, max. 95 % d'humidité |
| Température ambiante | -25 ... +55 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> à l'entreposage | -40 ... +75 °C |

Certificats

| | |
|--|------------|
| Désignation du matériel | F |
| <ul style="list-style-type: none"> selon EN 61346-2 selon CEI 81346-2:2009 | Contrôleur |

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SL4110-8>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SL4110-8>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4110-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



