

# FL MC EF WDM-SET SC

Référence: 2902660




<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2902660>

Kit convertisseur FO, comprenant appareil de type A et appareil de type B, pour transmission duplex intégral de 10/100BASE-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex). Raccordement FO SC-Simplex (1550/1310 nm)

Ethernet



## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 670616
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85176200
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Interface série

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

### Interface optique FO

Support de transmission	FO
-------------------------	----

### Autres caractéristiques

Altitude	5000 m (Restriction : voir déclaration du fabricant)
----------	--

## Approbations

Homologations EX : ATEX

Homologations

Homologations demandées :

### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Connecteur mâle/adaptateur</b>		
1656725	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT5e, 8 pôles, avec technique de raccordement rapide QUICKON, pour conducteurs à 1 et 7 fils AWG 26 ... 23, pour diamètre de câble de 4,5 mm ... 8,0 mm, repérage TIA 568 B, couleur : gris
<b>Câble/conducteur</b>		
2744830	FL CAT5 FLEX	Câble CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), câble léger pour installation souple, 2 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> , conducteur souple, blindé, gaine extérieure : 5,75 mm ± 0,15 mm de diamètre
2744814	FL CAT5 HEAVY	Câble CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), câble d'installation lourd, 2 x 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> , conducteur massif, blindé, gaine extérieure : 7,8 mm de diamètre, gaine intérieure : 5,75 mm ± 0,15 mm de diamètre
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 0,5 m
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 1,0 m
2832289	FL CAT5 PATCH 2,0	Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 2,0 m
2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 3,0 m
2989161	FL MM PATCH 1,0 LC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre Multimode 50/125 µm, connecteur mâle : LC / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 1 m
2901805	FL MM PATCH 1,0 SC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 1 m
2901812	FL MM PATCH 1,0 SC-SCRJ	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SCRJ, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 1 m
2901809	FL MM PATCH 1,0 SC-ST	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 1 m
2989268	FL MM PATCH 2,0 LC-SC	Câble FO préconf., câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connect. mâle LC / SC-Duplex, indice protection IP20, à poser dans des goulottes ou armoires élect., longueur : 2 m

2901807	FL MM PATCH 2,0 SC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 2 m
2901813	FL MM PATCH 2,0 SC-SCRJ	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SCRJ, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 2 m
2901810	FL MM PATCH 2,0 SC-ST	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 2 m
2901800	FL MM PATCH 5,0 LC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : LC / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 5 m
2901808	FL MM PATCH 5,0 SC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 5 m
2901814	FL MM PATCH 5,0 SC-SCRJ	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SCRJ, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 5 m
2901811	FL MM PATCH 5,0 SC-ST	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre multimode 50/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 5 m
2989190	FL SM PATCH 1,0 LC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre Singlemode 9/125 µm, connecteur mâle : LC / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 1 m
2901829	FL SM PATCH 1,0 SC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 1 m
2901832	FL SM PATCH 1,0 SC-ST	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 1 m
2989297	FL SM PATCH 2,0 LC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre Singlemode 9/125 µm, connecteur mâle : LC / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, Longueur : 2 m
2901830	FL SM PATCH 2,0 SC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 2 m

2901833	FL SM PATCH 2,0 SC-ST	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 2 m
2901827	FL SM PATCH 5,0 LC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 µm, connecteur mâle : LC / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 5 m
2901831	FL SM PATCH 5,0 SC-SC	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 5 m
2901834	FL SM PATCH 5,0 SC-ST	Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 µm, connecteur mâle : SC-Duplex / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 5 m
1402193	FOC-GDM-RUGGED-1016/...	Câble d'installation GOF robuste à confectionner, pour l'intérieur, avec éléments antitraction en aramide particulièrement résistants. Éléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
2901558	FOC-GDM-RUGGED-1016/ IP20/...	Câble d'installation GOF robuste à confectionner (uniquement têtes IP20), pour l'intérieur, avec éléments antitraction en aramide particulièrement résistants. Éléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
2901559	FOC-GDO-1017/IP20/...	Câble rond GOF ultra-robuste à confectionner (uniquement têtes IP20), pour pose extérieure, avec une protection intégrée contre la vapeur ainsi qu'une couche en tissu de verre résistante aux rongeurs. Éléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure très robuste en polyéthylène.
1402189	FOC-PN-HCS-GI-1005/...	Câble d'installation Profinet HCS-GI à confectionner, pour pose fixe à l'intérieur, avec fibre à gradient d'indice pour des performances élevées, ainsi que des éléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
2901554	FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/...	Câble d'installation HCS-GI Profinet à confectionner (uniquement têtes IP20) pour pose fixe à l'intérieur. Fibre à gradient d'indice. Éléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV avec gaine extérieure en polyuréthane (PUR).
2799322	PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125	Câble en fibre de verre, duplex 50/125 µm, vendu au mètre, sans connecteur, pour pose intérieure
2799432	PSM-LWL-GDO- 50/125	Câble en fibre de verre, duplex 50/125 µm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure

### Généralités

2902658	FL MC EF WDM-A SC	Convertisseur FO (appareil de remplacement A), pour transmission duplex intégral de 10/100BASE-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1310/1550 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !
2902659	FL MC EF WDM-B SC	Convertisseur FO (appareil de remplacement B), pour transmission duplex intégral de 10/100BASE-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1550/1310 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !
2709561	ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	Connecteur sur profilé pour alimentation électrique pour profilés, contacts dorées pour montage sur profilé, 5 pôles
2707437	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	Connecteur sur profilé pour convertisseur de courant, contacts dorées pour montage sur profilé, 5 pôles
2866983	MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5	Alimentation pour profilés, à découpage primaire, type étroit, sortie : 24 V DC / 1,5 A

### Outil

2744869	FL CRIMPTOOL	Pince à sertir pour le montage des connecteurs RJ45 FL PLUG RJ45..., pour la confection sur place
---------	--------------	---

### Gammes de produits

Article	Désignation	Description
<b>Allgemein</b>		
2902658	FL MC EF WDM-A SC	Convertisseur FO (appareil de remplacement A), pour transmission duplex intégral de 10/100BASE-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1310/1550 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !
2902659	FL MC EF WDM-B SC	Convertisseur FO (appareil de remplacement B), pour transmission duplex intégral de 10/100BASE-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1550/1310 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques