

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100

Référence: 2305305

L'illustration montre une version à 50 pôles


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305305>

Câble rond préconfectionné avec un connecteur femelle à 20 pôles et une extrémité non terminée. A l'extrémité non terminée, les fils sont marqués de 1 à 20 et équipés d'embouts, longueur du câble : 1 m

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 038980
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 261 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Tension nominale U_N	< 50 V AC 60 V DC
Intensité max. admissible par circuit	1 A
Résistance max. du conducteur	0,16 Ω /m
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Longueur du câble	1 m
Fil, section	0,14 mm ²
AWG	26

Structure du conducteur : Nombre de brins :	7
Fil, matériau	Cu étamé
Tension d'essai	0,8 kV
Diamètre extérieur	7,6 mm
Câble, confection	Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4
Blindage	non

Approbations



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques