

Boîtiers - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embase HEAVYCONNEC EVO en plastique, B10, avec verrouillage transversal, hauteur 30,5 mm, avec joint plat

Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible
- Les deux tôles PE des éléments de contact sont raccordées via un cadre métallique intégré au capot passe-câble.
- Les incrustations métalliques garantissent un contact PE à précoupure en cas d'enfichage en biais
- Résistance absolue à la corrosion
- Plastique exempt d'halogène
- Essai au choc selon IK 08
- Étiquette de repérage montable

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356776967

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	30,5 mm
Largeur	53 mm
Longueur	93,5 mm
Longueur découpe de montage	65 mm
Largeur découpe de montage	35 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP66
Type de protection du boîtier (NEMA)	4 (NEMA 250)
Type de protection du boîtier (NEMA)	4X (NEMA 250)
Type de protection du boîtier (NEMA)	12 (NEMA 250)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
----------	---

Boîtiers - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Caractéristiques techniques

Généralités

Taille	B10
Type de boîtier	Embase
Coloris	noir
Mode de verrouillage	avec étrier transversal
Couple de serrage	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Vis de fixation de l'embase)
Raccordement vissé	sans
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériau du joint	NBR
Verrouillage de matériau	Polyamide
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Conseils pour le montage	Ne convient pas pour les adaptateurs de module de la série D
Instruction pour le montage	Pas pour les plaques d'adaptation HC-B 24-ADP-B.....

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
--	----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Homologations

Boîtiers - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Homologations

Détails des approbations

GL s

EAC s

Accessoires

Joint

HC-B10-SG-RBK - 1407703



HC-B10-SP-RBK - 1407707



Étrier de boîtier

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Repérage d'appareils


US-EMP (20X9) - 0829439



Boîtiers - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634


Schémas

Dessin coté



Schéma

Dessin coté



Découpe de montage

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>