

PAS-1

Référence: 2765615


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2765615>

Barre d'équipotentialité

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 066475
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 56 (TT-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Description des produits

La barre d'équipotentialité PAS-1 est conçue pour réaliser la liaison équipotentielle principale selon DIN VDE 0185. PAS-1 possède une barre de contact en forme de peigne. Neuf blocs de jonction enfichables non fixés servent au raccordement des conducteurs ronds de 2,5 mm² à 95 mm² de section. Le bloc de jonction double (2), voir illustration ci-dessous, permet en outre de raccorder un ruban de fer de 4 x 30 mm. Le capot en plastique plombable est muni d'une étiquette sur laquelle on peut apposer les repérages des conducteurs raccordés. La PAS-1 a reçu le label VDE en conformité avec DIN VDE 0618-1:1989-08.

Données techniques

Généralités

Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	2,5 mm ²
Section de conducteur rigide max.	95 mm ²
Largeur	59 mm

Hauteur	149 mm
Profondeur	49 mm
Coloris	noir

Approbations



Homologations


VDE Zeichengenehmigung

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Dessin schématique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques