

Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Connecteur RJ45, IP67, avec verrouillage Push-Pull, boîtier plastique, CAT5e, 4 pôles, avec raccordement autodénudant QUICKON, pour brins de 1 à 7 fils AWG 26 ... 22, pour câbles de diamètre 5,0 mm ... 8,0 mm



Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356159968

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Normes/prescriptions	CEI PAS 61076-3-117
Nombre de pôles	4
Enfichable	RJ45 8(4)
Mode de verrouillage	Push-Pull
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	Raccordement autodénudant IDC
Section raccordable	0,13 mm² ... 0,32 mm² (rigide)
Section raccordable	0,14 mm² ... 0,36 mm² (souple)
Section raccordable AWG	26 ... 22 (rigide)
Section raccordable AWG	26 ... 22 (souple)
Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8 mm
Sortie du câble	droite
Structure de câble	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Coloris	noir

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA-GF
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	Alliage de cuivre

Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Caractéristiques techniques

Indications concernant les matériaux

Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau	Kunststoff
Matériau du joint torique	NBR
Matériau joint d'étanchéité	TPE
Matériau joint intermédiaire du boîtier	NBR
Gaine extérieure, matériau	PVC

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	4
Tension nominale U_N	50 V
Intensité nominale I_N	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002)
Propriétés de transmission GRP	CAT5 (CEI 11801:2002)
Courant de référence	1,75 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2
Résistance de passage	0,001 Ω (Fil - IDC)
Résistance de passage	0,005 Ω (Cordon - IDC)

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI PAS 61076-3-117
Connexion selon la norme	CUL
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Détails des approbations

UL Recognized s 	
Tension nominale UN	50 V
Intensité nominale IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

cUL Recognized s 	
Tension nominale UN	50 V
Intensité nominale IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

EAC s

s

cULus Recognized s 

Accessoires

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126


Accessoires

VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Schémas

Dessin coté



Push-Pull connecteur RJ45 IP65/67

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>