

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, Longueur du câble: 0,6 m

Avantages

- ✓ Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- ✓ Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4017918158163

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur du câble	0,6 m
-------------------	-------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
Indice de protection	IP65
Indice de protection	IP67
Indice de protection	IP68

Généralités

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	250 V
Nombre de pôles	3
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Détrompage	A - standard
Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Affichage d'état	Non
Circuit/composant de protection	déconnecté
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteurs M12)

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Caractéristiques techniques

Matériau

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/Prescriptions	CEI 61076-2-101
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Câble

Type de câble	PUR exempt d'halogène noir
Type de câble (symbole)	PUR
Symbole du câble	Li9Y11Y
Style UL AWM	20549
Section du conducteur	3x 0,34 mm ² (Ligne de signal)
AWG ligne de signaux	22
Structure du conducteur ligne de signal	42x 0,10 mm
Diamètre du fil avec isolant	1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)
Épaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant de fil)
Coloris des fils	marron, bleu, noir
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Épaisseur gaine extérieure	env. 0,8 mm
Diamètre extérieur du câble D	4,4 mm ±0,15 mm
Rayon de courbure minimal, pose fixe	22 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	44 mm
Nombre de cycles de flexion	4000000
Rayon de courbure	44 mm
Course	10 m
Vitesse de déplacement	3 m/s
Accélération	10 m/s ²
Poids du câble	26 kg/km
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériau Isolant du fil	PP
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Résistance d'isolement	≥ 100 GΩ*km (à 20 °C)
Résistance du conducteur	max. 58 Ω/km (à 20 °C)

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Caractéristiques techniques

Câble

Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai câble	≥ 3000 V
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
Propriétés particulières	exempt de silicone
Propriétés particulières	exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Résistance à la propagation des flammes	selon UL Style 20549
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants
Résistance spéciale	résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Résistance spéciale	relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C (câble, pose souple)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Homologations

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Détails des approbations

UL Listed s 	
Tension nominale UN	300 V
Intensité nominale IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Listed s 	
Tension nominale UN	300 V
Intensité nominale IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC s

cULus Listed s 
--

Accessoires

Cache de protection

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873



Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Accessoires

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899



Verrouillage de sécurité

SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988



SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991



Marquage des conducteurs

PABA WH/15 - 1013151



PABA YE/15 - 1013698



Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Accessoires

PABA RD/15 - 1013944



Câble porte-repère

PATO 2/15 - 1013122



PATO 3/15 - 1013135



PATO 4/15 - 1013148



Crayon de marquage

B-STIFT - 1051993



Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Accessoires

Outil dynamométrique

TSD 04 SAC - 1208429



TSD-M 1,2NM - 1212224



Outil de serrage

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600




SAC BIT M12-D15 - 1208432



Schémas


Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, droit


Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Dessin coté



Connecteur femelle M12 x 1, coudé

Schéma de connexion



Disposition des contacts des connecteurs M12 mâles et femelles

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle M12, 3 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/ M12FR - 1681554

Dessin schématique





Schéma des pôles connecteur femelle M12, 3 pôles, détrompage A,
vue côté femelle

Section de câble



PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>