

Hybrid- système de fermeture des fenêtres

WIN-CONTROL WS 20.1



Finis avec la permanente position
basculée de vos fenêtres!



Données techniques:

Dimensions (mm): (Longueur x largeur x hauteur)	147 x 85 x 30
Poids (g):	380
Durée de service maximale (min): (fonctionnement de courte durée)	3
Matériau:	Plastique / blanc
Puissance (W):	max. 4
Tension (V):	3 DC
Traction (N):	40
Type de batterie:	LR6 (AA)
Mode d'utilisation:	Cordon tirage
MRL / RoHS / EMV:	Conform
Numéro d'article:	82924
EAN:	0040232829246

Caractéristiques du produit:

- ✓ Économie d'énergie, de temps et des frais par aération contrôlée
- ✓ Evite des moisissures et garantit plus haute sécurité
- ✓ Montage / utilisation: simple et rapide
- ✓ Utilisable pour toutes les fenêtres basculantes
- ✓ Fermeture de fenêtre selon programmation de 5 min à 6 h
- ✓ Hybride (à ressort et électrique)
- ✓ Fonction sans fil
- ✓ Piles de longue durée / au moins 1500 opérations de fermeture
- ✓ Accessoire facultatif: capteur de pluie
- ✓ TÜV Rhénanie - "Type contrôlé"
- ✓ TÜV Rhénanie - "LGA tested Quality"

Ihr Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein

Tel. 0 61 88 - 91 450-0
Fax 0 61 88 - 91 450-22
info@emz-stickler.de