

# VIP-3/SC/FLK26

Référence: 2315052


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315052>

Module VARIOFACE, raccordement vissé et connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier longs et courts pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 26



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 312882
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 279 (IF-2009)

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Tension nominale $U_N$	60 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Nombre de pôles	26
Largeur	57,1 mm
Hauteur	69 mm
Profondeur	62 mm
Affichage d'état	Non
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Tension de choc assignée	0,6 kV

**Caractéristiques de raccordement 1**

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3

**Caractéristiques de raccordement 2**

Dénomination connexion	Niveau des automates
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de pôles	26

**Approbations**

Homologations

CSA, cUL Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires		
Article	Désignation	Description
<b>Câble/conducteur</b>		
2299385	FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 0,5 m
2299398	FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 1 m
2299408	FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 1,5 m
2299411	FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 2 m
2299424	FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 3 m
2299437	FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 4 m
2299440	FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 6 m
2299453	FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 8 m
2299466	FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 26 pôles (liaison 1:1), longueur : 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable
2318693	VIP-CAB-FLK26-0,14/...	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : variable
2318622	VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : 0,5 m
2318635	VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : 1 m
2318648	VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : 1,5 m
2318651	VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : 2 m

2318664	VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : 3 m
2318677	VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : 4 m
2318680	VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles à 26 pôles surmoulés (liaison 1:1). Le câble dispose d'un connecteur raccordé à 90° et d'un autre raccordé à 180°, longueur de câble : 6 m

### Généralités


5147777	BLUEMARK X1	Imprimante à technologie UV pour imprimer des étiquettes en plastique au format UniCard.
---------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------

### Repérage

0818111	UC-TM 4	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 4,2 mm, Surface utile: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 22 mm, Surface utile: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,08 mm, Surface utile: 4,98 x 10,5 mm

### Schémas

#### Schéma électrique



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques