

CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S

Référence: 2300009

L'illustration montre une version à 15 pôles

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2300009>

Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 9 pôles, longueur : 1,5 m

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 892968 |
| Unité d'emballage | 1 pcs. |
| Tarif douanier | 85444290 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 270 (IF-2009) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

| | |
|---|----------------------|
| Tension nominale U_N | 125 V AC/DC |
| Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
| Résistance max. du conducteur | $\leq 0,09 \Omega/m$ |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Fil, section | 0,25 mm ² |
| AWG | 24 |
| Diamètre extérieur | 7,5 mm |

| | |
|--------------------|--|
| Blindage | oui |
| | Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 % |
| Cycles d'enfichage | > 200 |

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques