


PowerCross-Laser 8 S



Laser à lignes croisées haute précision à 8 lignes laser claires et un laser d'aplomb

Le PowerCross-Laser 8 S permet un alignement précis à l'horizontale et à la verticale dans toute la pièce. Le boîtier orientable à commande latérale de réglage précis et à cercle horizontal permet de positionner les lignes laser avec précision. L'instrument de mesure permet de travailler simultanément au sol et au plafond.

- Alignement horizontal et vertical précis dans toute la salle
- Positionnement précis des lignes laser grâce au boîtier orientable à commande latérale de réglage précis et à cercle horizontal
- Alignement facile des inclinaisons
- Fonction d'aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond
- Avec un récepteur laser disponible en option, il est possible de repérer les lignes laser à une portée maximale de 40 m ce qui est parfait pour les utilisations à l'extérieur
- Interface Bluetooth pour la télécommande depuis un smartphone via l'appli Commander



DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE à NIVEAU AUTOMATIQUE	± 3°
PRÉCISION	± 0,1 mm / m
NIVELLEMENT	horizontal / vertical automatique avec bulles électroniques et servomoteurs
PLAGE DE TRAVAIL	(dépend de la luminosité dans le local) 50 m
ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL	(dépend du rapport de diversité de nature technique) 40 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	635 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accu Li-ions 3,7V / 1,7Ah Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 1000 mAh
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	env. 7 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	130 mm x 225 mm x 130 mm x (pack d'accu inclus)
POIDS	1506 g (pack d'accu inclus)



PowerCross-Laser 8 S

RÉF. 032.080L

CODE EAN 4021563688289

QTÉ 1