Données de base

VS-09-CAN

Référence: 1689307



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689307

Connecteur complet SUB-D, pour CANopen, taille Shell 1, connecteur femelle, raccordement vissé, blindé, enfichage droit, indice de protection IP67

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 881016
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 276 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	9
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Section raccordable AWG	26 ... 20
Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 9 mm
Sortie du câble	incliné
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 75 °C

Indications concernant les matériaux	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	PBTP
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau joint d'étanchéité	CR/NBR
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques	
Tension de référence (III/3)	63 V
Courant de référence	1 A

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Couvercle de protection		
1887086	VS-09-SD	Couvercle de protection SUB-D, taille Shell 1, indice de protection IP54, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques