

KERN KFP 150V30M

Plateforme : entièrement en inox

KERN



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Plateforme
Famille de produits	KFP-V30-IP67

Système de mesure

Portée [Max]	150 kg
Lecture [d]	10 g
Poids minimal [Min]	1 kg
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée type de construction	inox IP67 revêtement silicone

Forme de construction

Dimensions surface de pesée (L×P)	500×400 mm
Dimensions surface de pesée	500×400 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	500×400×120 mm
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	inox
Matériau capteur(s) de charge	inox
Vis de nivellement réglables	✓
Longueur de câble	3 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	3 m
Construction de la plateforme	Single-Cell
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP67
-----------------------------------	------

Homologation

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓
Échelon de vérification [e]	50 g

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-229
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-129

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	930×555×220 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	14 kg
Poids d'expédition	22,7 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761250000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



FACTORY

