

# Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : disques à tronçonner fins. (SC409)



Tuyaux métalliques



Tôles



Plâtre/plaque de plâtre



Béton cellulaire



Métal tendre



Laiton



Acier durci



Or



Aluminium



Argent



Acier inoxydable



Fonte



Cuivre



Mandrin



tr/min

## Caractéristiques techniques

Diamètre de la queue	3,2 mm	Forme	Disque
Diamètre de fonctionnement	38,0 mm	Utilisation du mandrin	À utiliser avec le mandrin SC402 EZ SpeedClic
Profondeur de travail maxi	14,0 mm	Vitesse maximale	35.000 tr/min
Matériau	Fibre de verre renforcée avec abrasif à l'oxyde d'aluminium		