

Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 320 (512S)



Tuyaux métalliques



Placages de bois



Cuivre



Bois tendre



Aggloméré



Mandrin



Acier - Général



Plastique



Métal tendre



Bois dur



Panneau de fibres

n max.
20.000
min. tr/min

Matériau sandwich



Laiton



Bois parquets



Contreplaqué



Mandrin

Caractéristiques techniques

Diamètre de la queue

3,2 mm

Diamètre de fonctionnement

25,0 mm

Matériau

Nylon avec abrasif à l'oxyde d'aluminium

Forme

Polissoirs

Utilisation du mandrin

Compatible avec le mandrin SC402 EZ Speedclic et le mandrin 402

Grain

320

Largeur

24,0 mm

Vitesse maximale

20.000 tr/min

Longueur

24,0

Hauteur

9,0