

KERN DAB100-3

Feuchtebestimmer mit bedienerfreundlichem Grafik-Display und 15 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme



Alimentation en énergie

n/a:	EURO
Tension d'entrée:	230 V AC 50 Hz

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Catégorie

Product Group:	Dessiccateur
----------------	--------------

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	440 x 315 x 295 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,100 kg
Poids net:	4,820 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions totales (LxPxH):	240 x 365 x 180 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	Coques aluminium
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	92

Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture (humidité):	0
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	3 mg
n/a:	2 g
Plage de mesure [Max]:	199 °C
Plage de tare:	110 g
Portée [Max]:	110 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 mg
Résolution:	110000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	% Feuchte % Trockenmasse g

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,400 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	6 mm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	5 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C