

KERN ECE 10K-3N

Flach, mobil, unkompliziert

KERN®



Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 370 x 330 x 100 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 2,500 kg

Poids net: 1,500 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 320 x 300 x 60 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 320 x 260 x 60 mm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: Plastique

Surface de pesée (LxP): 320 x 260 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	5 g
Linéarité:	20 g
Poids de réglage recommandé:	5 kg (M3)
Portée [Max]:	10 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	5 g
Résolution:	2000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,100 cm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	30 h
Durée de service:	100 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248