

KERN EOE 100K-2

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	50 g
Linéarité:	100 g
Poids de réglage recommandé:	100 kg (M2)
Portée [Max]:	150 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	50 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2,500 s
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	60 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz
-------------------	------------------------

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	450 x 397 x 100 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5 kg
Poids net:	4 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	210 x 110 x 45 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	315 x 305 x 65 mm
Longueur de câble afficheur:	1,800 m
Matériel carter:	plastique
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	315 x 305 mm