

KERN FC10

Kompaktes Kraftmessgerät



Alimentation en énergie

Temps de charge:	4 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation

Certificat d'étalonnage ISO:	961-361
DAkkS Certificate de calibration (Pression):	963-261
DAkkS Certificate de calibration (Traction):	963-161
DAkkS Certificate de calibration (Traction/Pression):	963-361
ISO Certificate de calibration (Pression):	961-261
ISO Certificate de calibration (Traction):	961-161
ISO Certificate de calibration (Traction/Pression):	961-361

Catégorie

Catégorie:	Dynamometres
Product Group:	Dynamomètre électronique

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	340 x 155 x 110 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3496
Poids brut:	1,200 kg
Poids net:	940 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	145 x 73 x 34 mm
Matériel carter:	métal

Système de mesure

Fréquence de mesure:	1000 Hz
Lecture [d]:	0,010 N
Plage de mesure [Max]:	10 N
Précision (du [Max]):	0,002
Protégé contre les surcharges (du [Max]):	150 %

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1 cm
------------------------------	------

Fonctions

Affichage pivotable:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction de valeur limite:	oui
Fonction Peak:	oui
Signal visuel prêt:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	20 h
n/a:	CH EURO

n/a: Bloc d'alimentation externe