

Connecteurs à câble - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 9 mm...11 mm

La figure représente la version de produit 8 pôles



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356708616

Technical data

Généralités

Remarque	Conseil pour commander Commander séparément les contacts à sertir Ø 0,6 mm
Mode de verrouillage	Verrouillage SPEEDCONNEC
Sens de rotation numérotation alvéoles de contact	standard
Détrompage	N
Mode de raccordement de contact	raccordement serti
Type de contacts	Connecteur femelle
Nombre de pôles	17
Diamètre de contact contacts de puissance	0,6 mm
Intensité nominale par contact de puissance à 25 °C	3,6 A
Entrée de câble	9 mm ... 11 mm

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP67
----------------------	------

Indications selon DIN EN 61984:2001

Hauteur d'installation max.	3000 m
Tension nominale/de service des contacts de puissance	60 V
Tension de choc assignée des contacts de puissance	1,5 kV
Catégorie de surtension des contacts de puissance	III
Degré d'encrassement des contacts de puissance	3

Connecteurs à câble - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Tension nominale UN	60 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
Tension nominale UN	60 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Connecteurs à câble - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Contact à sertir

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Couvercle de protection

ST-Z0007 - 1607777



Matériel montage

Connecteurs à câble - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

accessories

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049



ST-Z0018 - 1618050




ST-Z0001 - 1607770



Drawings


Connecteurs à câble - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Dessin coté



Connecteurs à câble - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Dessin schématique



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>