

KERN FCF3K-4

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	300 mg
Plage de tare:	3 kg
Poids de réglage recommandé:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Portée [Max]:	3 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	30000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 g
Résolution de comptage:	15000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	120 h
Durée de fonction:	80 h
Durée de service:	20 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	16 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	335 x 400 x 185 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	3,350 kg
Poids net:	2,670 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	270 x 345 x 106 mm
Dimensions totales (LxPxH):	270 x 345 x 106 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	253 x 228 mm