

# KERN IFS60K-2LM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min   10 min
Lecture [d]:	10 g   20 g
Linéarité:	10 g   20 g
Plage de tare:	60 kg
Poids de réglage recommandé:	60 kg (M1)
Portée [Max]:	30 kg   60 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	10 g   20 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,300 cm

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	200 g   400 g
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	10 g   20 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 g
Résolution de comptage:	60000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	30 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

## Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-249
Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	935 x 555 x 225 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	14,650 kg
Poids net:	12,450 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

# KERN IFS60K-2LM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung  
75000 Punkte



## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 260 x 150 x 65 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 500 x 250 x 400 mm

Dimensions totales (LxPxH): 500 x 250 x 400 mm

Hauteur de la colonne: 33 cm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble: 2,500 m

Longueur de câble afficheur: 3 m

Matériel de plateau: inox

Pieds À vis rotatif: oui

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 500 x 400 mm