

KERN ORA 6HA

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie

KERN

Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-H

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Bloc d'étalonnage nécessite	✓
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Graduations	Water content
Plage de mesures	12 % - 30 %
Lectures [d]	0,1 %
Compensation de température automatique (ATC)	✓
Échelle teneur en eau	✓
Plage de mesure teneur en eau [Min]	12 %
Plage de mesure teneur en eau [Max]	30 %
Lecture teneur en eau	0,1 %
Liquide d'étalonnage adapté	19,6 % (huile de clou de girofle)
Domaine d'application	Miel

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	168×40×40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Compensation de température automatique	✓
Protection IP - dispositif complet	-

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	0,41 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761483491
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

