

KERN ORA 90BE

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie

KERN

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	200×40×40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	-
------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	215×190×55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×200×65 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,95 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,01 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761160156
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-E

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière Réflexion totale
Plage de mesure Brix [Min]	0 %
Graduations	Brix
Plage de mesures	0 % - 42 % 42 % - 71 % 71 % - 90 %
Lectures [d]	0,2 % 0,2 % 0,2 %
Division Brix	0,2 %
Plage de mesure Brix II [Min]	42 %
Plage de mesure Brix II [Max]	71 %
Lecture Brix II	0,2 %
Plage de mesure Brix III [Min]	71 %
Plage de mesure Brix III [Max]	90 %
Lecture Brix III	0,2 %
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Plage de mesure Brix [Max]	42 %
Échelle Brix	✓
Domaine d'application	Applications expertes