



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	50 g
Linéarité:	50 g
Plage de tare:	-150000000 mg
Poids de réglage recommandé:	150 kg (M1)
Portée [Max]:	150 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	50 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,200 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	1 kg
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	50 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	35 h
Durée de fonction:	20 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	560 x 930 x 220 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	18,100 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	500 x 400 x 130 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	500 x 400 mm