



Compresseur Power 400-20 W OF

- Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l'aménagement intérieur et sur les chantiers
- Particulièrement silencieux et sans vibration
- Pour courant alternatif monophasé
- Convient pour le fonctionnement en continu grâce au mode de fonctionnement S1 du moteur
- Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
- Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
- Possibilité d'enroulement du câble
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
- Possibilité de fixation et de transport pour Metaloc et pour d'autres systèmes de coffrets
- Oreilles de levage pour un transport sûr et facile sur les chantiers

Référence	601546000
code EAN	4007430244888
Puissance d'aspiration	330 l/min
Puissance de remplissage	200 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	185 l/min
Pression max.	10 bar
Puissance absorbée nominale	2,2 kW
Vitesse de rotation max.	1.400 /min
Taille de la cuve	20 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	78 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	95 dB(A)
Dimensions	580 x 600 x 500 mm
Poids	47 kg
Longueur de câble	4 m

Équipement standard

2 raccords rapides universels