



Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Caractéristiques

- Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCS, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles

Balance de référence KERN CFS

- Cette balance compteuse professionnelle, aussi utilisable séparément, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision, de portée et de volume par le raccordement d'un pont bascule très puissant
- Programmable par le clavier :
 - nombre de pièces de référence souhaité
 - poids de référence connu
- Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, total de pièces
- Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, poids de référence et poids tare, p. ex. d'un récipient
- Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible resp. poids cible librement programmable. Signal acoustique et visuel lorsque la valeur cible est atteinte

- L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Chambre de protection de série pour les modèles avec [d] = 0,001 g, espace de pesée L×P×H 155×141×80 mm
- Housse de protection transparente de série

Balance de quantité

KERN KFP / KERN KFU / KERN KIP

- Le comptage de quantité est réalisé sur la plateforme (= pont bascule) avec une grande précision. Même les plus petites pièces de comptage peuvent ainsi être comptées par grands volumes

Plateforme KERN KFP-V20 IP65

- Plateau de pesée en inox, structure en acier laqué
- Capteur Single-Point aluminium, protège contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Modèles avec plateau de dimensions **A** - **E**

Pont bascule KERN KIP-V20M IP67


- Pont bascule en acier cannelé et laqué. Extrêmement résistante à la pression grâce à sa forte épaisseur
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Modèles avec plateau de dimensions **F**, **G**, **H**

Pont bascule KERN KFP-V20 IP67

- Pont bascule acier laqué, Plateau de pesée vissé par le dessus
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Modèles avec plateau de dimensions **I**

Pont bascule en U KERN KFU-V20


- Zone de charge : acier laqué
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Modèles avec plateau de dimensions **J**



1



E



F



J

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Caractéristiques techniques

Balance de référence KERN CFS

- Dimensions surface de pesée, inox
 - 1** [d] = 0,001 g: Ø 80 mm
 - [d] ≥ 0,01 g: L×P 295×225 mm
- Dimensions totales L×P×H 315×350×100 mm
- Poids net
 - 1** [d] = 0,001 g: env. 2,6 kg
 - [d] ≥ 0,01 g: env. 3,4 kg

Plateformes de quantités, KERN KFP-V20 IP65

- Dimensions plateforme de pesage, inox
 - A** L×P×H 230×230×103 mm
 - B** L×P×H 300×240×105 mm
 - C** L×P×H 400×300×114 mm
 - D** L×P×H 500×400×124 mm
 - E** L×P×H 650×500×136 mm

Plateformes de quantités, KERN KIP-V20M

- Dimensions plateforme de pesage, métal laqué
 - F** L×P×H 1000×1000×108 mm
 - G** L×P×H 1200×1500×108 mm
 - H** L×P×H 1500×1500×108 mm

Ponts bascule grandes quantités, KERN KFP-V20 IP67

- Dimensions plateforme de pesage, métal laqué
 - I** L×P×H 1500×1250×80 mm

Pèse-palette de quantités, KERN KFV-V20

- Dimensions plateforme de pesage, métal laqué
 - J** L×P×H 840×1190×90 mm
- Câble de connexion env.
 - A-E** 3 m
 - F-J** 5 m

DE SÉRIE



OPTION



E **F-J**

Modèle	Balance de quantités		Plateau (Balance de quantités)	Balance de référence		Résolution de comptage Points	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Options
	Portée [Max] kg	Lecture [d] g		Portée [Max] g	Lecture [d] g			Cert. d'étalonnage Accr. DAKK S KERN
KERN								
CCS 6K-6	6	0,2	A	300	0,001	1.200.000	0,05	962-128-127
CCS 10K-6	15	0,5	B	300	0,001	3.000.000	0,05	962-128-127
CCS 30K0.01.	30	1	C	3000	0,01	600.000	0,5	962-128-127
CCS 30K0.1.	30	1	C	6000	0,1	300.000	1	962-128-128
CCS 60K0.01.	60	2	C	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.01L.	60	2	D	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.1.	60	2	C	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 60K0.1L.	60	2	D	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 150K0.01	150	5	D	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.01L	150	5	E	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.1.	150	5	D	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128
CCS 150K0.1L	150	5	E	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128