

Bloc distributeur - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Bloc distributeur, pontage interne, Mode de raccordement: Raccordement Push-in, Nombre de connexions: 12, Section :0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Largeur: 25,2 mm, Hauteur: 17,6 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage direct avec bride

La figure montre la version PTFIX 6X1,5 en gris

Avantages

- ✓ Encombrement réduit grâce à une forme compacte
- ✓ Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
- ✓ Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
- ✓ Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
- ✓ Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes

Données commerciales

package_quantity	20
GTIN	4055626432410

Caractéristiques techniques

Généralités

Remarque	Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires
Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	12
Potentiels	1
Section nominale	1,5 mm ²
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Généralités

Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,56 W
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 130 °C

Bloc distributeur - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Caractéristiques techniques

Généralités

Courant de charge maximal	17,5 A
Intensité nominale I_N	17,5 A
Tension nominale U_N	450 V
Paroi latérale ouverte	non

Dimensions

Largeur	25,2 mm
Longueur	21 mm
Hauteur	17,6 mm

Caractéristiques de raccordement

Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1/CEI 60998-1
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm ²
Section du conducteur AWG min.	26
Section du conducteur AWG max.	16
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	16
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm ²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,25 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	1,5 mm ²
Longueur à dénuder	8 mm ... 10 mm
Gabarit	A1 / B1

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1/CEI 60998-1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
China RoHS	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120

Bloc distributeur - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Homologations

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Détails des approbations

CSA ®			
Usegroups	B	C	D
Tension nominale UN	300 V	300 V	150 V
Intensité nominale IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Tension nominale UN	300 V	300 V	150 V
Intensité nominale IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Tension nominale UN	300 V	300 V	150 V

Bloc distributeur - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Homologations

Usegroups	B	C	D
Intensité nominale IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cULus Recognized 

Accessoires

Outil de serrage

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Flasque d'extrémité

PTFIX 1,5-DF - 3003116



Pont enfichable

FBS 2-4 - 3030116



FBS 2-4 BU - 3030117



Bloc distributeur - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Accessoires

FBS 2-4 GY - 3030118



Crampon terminal

CLIPFIX 15 - 3022263



Profilé

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



NS 15 PERF 2000MM - 1401682



NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

Bloc distributeur - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Accessoires

NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Repère pour borne imprimé

SK 4,15/3,8 FORTL.ZAHLEN - 0804378

SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990

Repère pour borne vierge

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



Bloc distributeur - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758


Accessoires

MPS-MT 1-S4-B RD - 1982800



Schémas

Schéma de connexion



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>