

## Boîtiers - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B6, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 74 mm, avec filetage 1x M20, sortie de câble droite, sans surface ; joint conducteur (propriétés CEM)



### Données commerciales

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626029955 |

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Hauteur                     | 74 mm |
| Largeur                     | 57 mm |
| Longueur                    | 92 mm |
| Longueur découpe de montage | 52 mm |
| Largeur découpe de montage  | 35 mm |

#### Conditions d'environnement

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Type de protection du boîtier (IP)    | IP66                      |
| Type de protection du boîtier (IP)    | IP68 (0,2 bar / 24h)      |
| Type de protection du boîtier (IP)    | IP69K (ISO 20653:2013-02) |
| Type de protection du boîtier (NEMA)  | 4 (UL 50e)                |
| Type de protection du boîtier (NEMA)  | 4X (UL 50e)               |
| Type de protection du boîtier (NEMA)  | 12 (UL 50e)               |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C         |

#### Généralités

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Remarque                   | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
| Taille                     | B6                                            |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                             |
| Mode de verrouillage       | Verrouillage à vis                            |
| Vis de fixation            | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)        |
| Nombre de sorties de câble | 1                                             |
| Sortie du câble            | droite                                        |

# Boîtiers - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

## Caractéristiques techniques

### Généralités

|                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raccordement vissé</b>             | sans                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de presse-étoupe</b>          | 1x M20                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Matériau du boîtier</b>            | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer                                                                                                                                                                     |
| <b>Matériau de surface du boîtier</b> | non revêtu                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Matériau du joint</b>              | NBR, conducteur                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verrouillage de matériau</b>       | Acier inoxydable                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conseils pour le montage</b>       | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.                            |
| <b>Instruction pour le montage</b>    | Pour obtenir un blindage optimal, éliminer le revêtement isolant pulvérisé sur la paroi de l'armoire éventuellement présent dans la zone du joint d'étanchéité profilé. Couple de serrage de la vis de verrouillage : 3 Nm. |

### Environmental Product Compliance

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>China RoHS</b> | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
| <b>China RoHS</b> | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

## Classifications

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27143424 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27143423 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27440202 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27440202 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000437 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC000437 |

### UNSPSC

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>UNSPSC 13.2</b> | 31261501 |
|--------------------|----------|

## Homologations

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

### Détails des approbations

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAC</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GL</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UL Recognized</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Boîtiers - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

### Homologations

cUL Recognized 

cULus Recognized 

### Accessoires

#### Bride de montage

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



#### Couvercle de protection

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



#### Matériel montage

## Boîtiers - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

### Accessoires

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



---

### Outil de serrage

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



---

SF-M BH - 1212070



---

### Visserie complète

HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



---

HC-M-KV-M20(9-13) - 1690561



## Boîtiers - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

### Accessoires

HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017




### Repère pour appareil imprimé

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



### Schémas

Dessin coté




Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

## Boîtiers - HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL - 1413362

Dessin coté



Dessin coté

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>