

Bride - PTFIX-F - 3274060

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Bride, avec fixation vissable, Longueur: 28,6 mm, Largeur: 8,6 mm, Hauteur: 21,7 mm, Coloris: gris

Avantages

- ✓ Possibilités aisées de repérage

Données commerciales

package_quantity	20
GTIN	4055626394152

Caractéristiques techniques

Généralités

Coloris	gris
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	8,6 mm
Longueur	28,6 mm
Hauteur	21,7 mm
Diamètre de perçage	3,2 mm

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
China RoHS	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141120

Bride - PTFIX-F - 3274060

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC001922
ETIM 4.0	EC001922
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>