


Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 4 YE - 0828733

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Repères pour blocs de jonction, Planche, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Surface utile: 3,6 x 10,5 mm

Propriétés produit

- ✓ Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et avec précision à l'aide de la THERMOMARK CARD et de la BLUEMARK LED.
- ✓ Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
- ✓ Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
- ✓ Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
- ✓ La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
GTIN	 4 046356 523493
GTIN	4046356523493
Poids par pièce (hors emballage)	13,500 g
Poids par pièce (emballage compris)	15,860 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne
Sales Key	B1
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	10,5 mm
Largeur (a)	3,6 mm
Hauteur	4,76 mm

Conditions d'environnement

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 4 YE - 0828733

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
---------------------------------------	-------------------

Généralités

Remarque	Repérage par transfert thermique
Coloris	jaune
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau	PC
	PC
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Nombre d'étiquettes	84
Nombre d'étiquettes par ligne	14
Conforme aux directives RoHS	oui
Imprimabilité	Transfert thermique
	Impression par jet d'encre
Appareil	5146464 THERMOMARK CARD
	5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
Ruban encreur	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Test substances pouvant nuire à adhérence peintures	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Test réussi
Spécification contrôle résistance aux intempéries	sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durée de contrôle (heures)	96 h
Résultat contrôle de résistance à l'effacement	Test réussi
Spécification contrôle brouillard salin	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durée du contrôle	96 h
Résultat contrôle brouillard salin	Test réussi
Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Résultat	Test réussi
Type de montage repérage	Encliquetage dans la rainure de repérage élevée

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Classifications

eCI@ss

eCI@ss 4.0	24190208
------------	----------

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 4 YE - 0828733

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Accessoires

Accessoires

Chargeur

Support - THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 5146480



Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des planches UCT (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)

Support - TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK PRIME, pour accueil des planches UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

