

Module interface - VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Module VARIOFACE, raccordements Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 37

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356796583

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	72,3 mm
Hauteur	75,8 mm
Profondeur	63 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	25 V AC
Tension de service max. admissible	60 V DC
Courant max. admissible (par branche)	2 A
Nombre de pôles	37
Affichage d'état	Non
Emplacement pour le montage	Indifférent

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Mode de raccordement	Connecteur mâle D-SUB

Module interface - VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement 2

Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CSA
Normes/Prescriptions	CEI 60664
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
Tension de choc assignée	1,2 kV
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Homologations

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Détails des approbations

CSA ®	
Tension nominale UN	105 V

Module interface - VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Homologations

Intensité nominale IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Accessoires

Câble préconfectionné

CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302191



CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302201



Module interface - VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Accessoires

CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302214



CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302227



CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302230



CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302243



CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302256



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Module interface - VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Accessoires

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 2305509



CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 2305512



CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 2305525



CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



Repère pour borne vierge

Module interface - VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Accessoires

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Système d'impression


BLUEMARK X1 - 5147777



Schémas

Module interface - VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Schéma de connexion



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>