

Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Module VARIOFACE, avec raccordement Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 40

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356796675

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	77,4 mm
Hauteur	75,8 mm
Profondeur	63 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	60 V AC/DC
Courant max. admissible (par branche)	1 A
Nombre de pôles	40
Affichage d'état	Non
Emplacement pour le montage	Indifférent

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Mode de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1

Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement 2

Nombre de pôles	40
Pas	2,54 mm

Commande prise en charge

Commande	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- carte d'E/S adaptée	1746 OB 32
- carte d'E/S adaptée	1746 OV 32
- carte d'E/S adaptée	1746 IB 32
- carte d'E/S adaptée	1746 IV 32

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CSA
Normes/Prescriptions	CEI 60664
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
Tension de choc assignée	0,6 kV
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Homologations

Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Homologations

Détails des approbations

CSA ®	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized ㉔	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized ㉔	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC ㉔

ETC

cULus Recognized ㉔

Accessoires

Câble préconfectionné

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787



Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessoires

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790



VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800



VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813



VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826



VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839



VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842



Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessoires

VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessoires

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessoires

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



Repère pour borne vierge

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Module interface - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessoires

ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Système d'impression

BLUEMARK X1 - 5147777



Schémas

Schéma de connexion



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>