Boîtiers - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)



Embase en saillie B16, avec étrier longitudinal, Matériau: Polyamide, Nombre de sorties: 2, latérale, Hauteur: 84 mm, Presse-étoupe: sans, Manchons: non, 2x M40, Standard

PDescription du produit

Si l'orifice pour raccordement vissé est fermé, il suffit de l'ouvrir avec un tournevis

Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible
- Les deux tôles PE des éléments de contact sont raccordées via un cadre métallique intégré au capot passe-câble.
- Les incrustations métalliques garantissent un contact PE à précoupure en cas d'enfichage en biais
- Résistance absolue à la corrosion
- Plastique exempt d'halogène
- Essai au choc selon IK 08
- Étiquette de repérage montable

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356777131

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	84 mm
Largeur	57 mm
Longueur	117 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP66
Type de protection du boîtier (NEMA)	4 (NEMA 250)
Type de protection du boîtier (NEMA)	4X (NEMA 250)
Type de protection du boîtier (NEMA)	12 (NEMA 250)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C

Boîtiers - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Caractéristiques techniques

Généralités

Taille	B16
Type de boîtier	Embase en saillie
Coloris	noir
Mode de verrouillage	avec étrier longitudinal
Nombre de sorties de câble	2
Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	2x M40
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériau du joint	NBR
Verrouillage de matériau	Polyamide
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Instruction pour le montage	une des deux ouvertures pour les raccordements vissés est fermée mais peut être forcée à l'aide d'un tournevis

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Boîtiers - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Homologations

GL / EAC /

Détails des approbations

GL s

EAC s

Accessoires

Visserie complète

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



Joint

HC-B16-SP-RBK - 1407708



Couvercle de protection

Boîtiers - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Accessoires

HC-B16-BC-HI-PLBK - 1407694



Étrier de boîtier

HC-B16-SL-PLBK - 1407700



Vis de fermeture

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



Réducteur

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



Repérage d'appareils

US-EMP (20X9) - 0829439



Boîtiers - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Accessoires


Accessoires

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



Schémas

Dessin coté



Schéma

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com