




Élément LED, arrière plat, rouge/vert, fixation par l'avant

Référence **M22-FLED-RG**
 N° de catalogue **180799**
 Alternate Catalog **M22-FLED-RG**
 No.

Gamme de livraison

Fonction de base équipements complémentaires			Éléments LED
Description			Cage Clamp est une marque déposée de la société Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Raccordement			Cage Clamp, enfichable
Montage			Fixation par l'avant
Tension assignée d'emploi	U_e	V	24 V DC
Courant assigné d'emploi	I_e	mA	10 - 15
Consommation	$P_{max.}$	W	0.36
Longévité EN 60064 sous $t_a = +25\text{ °C}$	$t_{moyenne}$ (AC)	h	100000
Degré de protection			IP20
			à 24 V
Couleur			Rouge -vert
			
Connexion à SmartWire-DT			non
Marque de qualité			
Raccordement			Cage Clamp, enfichable

Remarques

Pour les voyants lumineux, boutons-poussoirs lumineux et commutateurs rotatifs lumineux : uniquement en association avec M22-...-W

Schéma de raccordement :

	Couleurs	Raccordement	X2	X3	X4
		X1 +R	+G	+B	GND
M22-FLED-RG	rouge	x			x
	allumée en vert		x		x
	allumée en jaune	x	x		x
M22-FLED-RGB	rouge	x			x
	allumée en vert		x		x
	allumée en jaune	x	x		x
	blanc	x	x	x	x
	bleue			x	x
	violet	x		x	x
	bleu turquoise		x	x	x

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes		IEC 60947-5-1
Degré de protection		IP20

Résistance climatique			Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 Chaleur sèche selon IEC 60068-2-2
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70
Stockage		°C	- 40 - + 85
Position de montage			Quelconque
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27 Durée de choc : 11 ms, demi-sinusoïdal		g	> 50
Sections raccordable		mm ²	
Conducteur à âme massive		mm ²	1 x 1 (0,2 - 1,5) 1 x 1 (075 - 1,5) – se connecte sans outil
multibrins		mm ²	1 x 1 (0,2 - 1,5)
Conducteur souple avec embout		mm ²	1 x 1 (0,25 - 1) Utiliser la pince à sertir WAGO Variocrimp 4 ; autres pinces sur demande
âme massive ou multibrins		AWG	20

Circuits électriques

Tension assignée de tenue aux chocs	U _{imp}	V AC	4000
Tension assignée d'isolement	U _i	V	250
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Installation à l'intérieur et à l'extérieur protégé			

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation (EC000204)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Culot de lampe pour appareil de commande et de signalisation (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])			
transfo intégré			non
avec résistance série intégrée			non
source lumineuse fournie			oui
avec diode intégrée			oui
douille			sans
tension de fonctionnement nominale U _e à CA 50 Hz		V	0 - 0
tension de fonctionnement nominale U _e à CA 60 Hz		V	0 - 0
tension de fonctionnement nominale U _e en CC		V	24 - 24
type de tension d'actionnement			DC
source lumineuse			LED
type de raccordement du circuit auxiliaire			raccordement par borne à ressort
couleur de la source lumineuse			autre
type de fixation			fixation frontale

Homologations

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type: -

