



# Laserliner®

## SensoPilot Pro



Récepteur de machine au laser pour la commande sur engins de chantier

Rev 0812



En combinaison avec un laser rotatif, le SensoPilot sert aux contrôles permanents des hauteurs.

- Grâce à quatre unités de réception au laser de 25 cm de longueur, le laser peut être reçu **dans un rayon de 360°**.
- De **grosses diodes lumineuses** très bien visibles visualisent le niveau du laser.
- Portée de 200 m.
- Boîtier **très robuste, étanche à l'eau et aux poussières**, équipé d'aimants puissants pour la fixation sur l'engin de chantier.
- **Ne convient pas aux lasers!**

### Affichage à distance pour le SensoPilot

- L'indicateur à distance permet **le contrôle de la hauteur de référence** directement depuis la cabine du conducteur. Le complément idéal du récepteur laser SensoPilot.
- Modèle **très robuste avec socle de montage** et boîtier étanche à l'eau et aux poussières.
- Avec câble de connexion pour le SensoPilot.

### DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER  
**max. 200 m**

PRÉCISION FINE ± 2 mm ... ± 5 mm

PRÉCISION  
GROSSIÈRE ± 5 mm ... ± 15 mm


TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT  
-20°C – +50°C

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
Accumulateur / Chargeur  
7,2 V NiMH / 2500 mA  
Batterie connexion 12/14 V

CLASSE DE PROTECTION CONTRE  
L'EAU ET LA POUSSIÈRE IP 66

POIDS 3,4 kg

DIMENSIONS  
170 (larg.) x 390 (haut.) x 85 (prof.) mm



magnétique

Optionnel:  
Pattes de fixation

Optionnel:  
Affichage à distance



**SensoPilot Pro**  
inclus mallette  
+ accumulateur intégré  
+ chargeur  
+ câble de pile 12 / 24 V

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
SensoPilot Pro	035.00A	4 021563 658787	1

