



VideoScope Plus



2 m
DOF 3...7 cm

Appareil d'inspection vidéo compact pour le contrôle visuel d'endroits très difficiles d'accès – doté d'une fonction d'enregistrement

Rev/0316



Tête de mesure (ø 9 mm) avec éclairage LED

Ecran d'affichage TFT de 3,5 po

- **La tête de la caméra, montée sur flexible,** retransmet directement les images sur le moniteur LC.
- **Localisation du problème :** la caméra montre ce qui se trouve derrière ou dans des objets, cloisons, conduites, câbles, etc., également dans de mauvaises conditions d'éclairage et ce, grâce à l'éclairage LED.
- **Fonction REC - Enregistrement :** Les images peuvent être enregistrées pour une analyse ultérieure.
- **Le câble et la tête de la caméra sont étanches.**
- **Idéal pour les endroits difficiles** d'accès grâce à sa tête de caméra petite (ø 9 mm)
- **Nombreuses possibilités d'utilisation** grâce à la caméra de 2 m.
- Éclairage puissant de l'objet via **4 LED ultrapuissantes**
- **Réduction de la lumière extérieure :** l'affichage LC offre un fort contraste permettant un affichage optimal même en cas de fort rayonnement solaire.
- Exploitation d'écrans externes par **branchement TV-Out**
- **Carte mémoire SDHC formatable**
- **Rotation :** La rotation manuelle des images permet de faire tourner l'image de 180° sur le moniteur.

DONNÉES TECHNIQUES

TÊTE DE LA CAMÉRA ø 9 mm, résistant à l'eau, IP 67
FOYER DE LA CAMÉRA F3 cm - F7 cm
TYPE DE L'ÉCRAN Ecran d'affichage TFT de 3,5 po
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA 640 x 480 pixels
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE 320 x 240 pixels
RÉSOLUTION DE L'IMAGE / LA VIDÉO 720 x 480 pixels
FORMAT DE L'IMAGE / DE LA VIDÉO JPEG / AVI
DEL'S 10 degrés de luminosité
ZOOM zoom numérique 1,5x pas de 10%
MÉMOIRE Prend en charge une carte SDHC jusqu'à 8 Go au maximum
INTERFACE Mini-USB
CONNEXIONS Micro-SD, Vidéo analogique
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE 2 m
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 4 piles de 1,5 V du type AA
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 °C ... 45 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -10 °C ... 60 °C
POIDS (piles incluses) 0,58 kg



2 m
DOF 3...7 cm

VideoScope Plus

+ piles
+ câble USB

Dimensions de l'emballage (l x h x p)
175 x 300 x 150 mm

DESIGNATION	RÉF.	CODE EAN	QTÉ
VideoScope Plus	082.254A	4 021563 691289	2

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	ZOOM 1,5x	REC	SD	USB	VIDEO OUT	4 x AA
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	----------	------	-----------	-----	----	-----	-----------	--------