

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance à grue compacte pour utilisation dans conditions exigeantes ou espaces limités, avec terminal portable confortable

Caractéristiques

- 1 Le sceau TÜV indique que les balances répondent aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Grâce à son usinage de haute qualité, son faible poids et ses dimensions compactes, cette balance à grue (dynamomètre de traction) est un appareil de mesure indispensable dans le secteur industriel
- Grâce à sa forme compacte, elle convient également bien au montage peu encombrant dans des installations etc.
- Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
- Fonction Hold : pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » sur la touche Hold
- Tarer : remettre l'affichage à « 0 » tant que la balance est chargée. Permet d'afficher les charges retirées ou ajoutées

- Afficheur avec module radio intégré, que l'utilisateur peut emporter partout avec lui grâce à la poignée pratique, de série. Ainsi, l'utilisateur peut toujours lire les données de pesée dans des conditions idéales sur l'afficheur, même à grande distance de l'équipement de prise de charge, lors de mesures de force de traction ou en cas ou en cas de mauvaises conditions lumineuses. Portée jusqu'à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées

Caractéristiques techniques

- Matériau et version du boîtier/support de charge, modèles avec [Max] ≤ 3 t: aluminium/douille en inox [Max] > 3 t: acier/acier
- Précision : 0,2% du [Max]
- Fréquence de mesure interne : 10 Hz
- Unités de mesure : kg, lb, N
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C


Afficheur

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 23 mm
- 2 Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
- Dimensions afficheur L×P×H 88×64×256 mm

Prise de charge

- 3 Fonctionnement sur batterie interne inclus dans la livraison, Autonomie jusqu'à 35 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 8 h
- 4 Fonctionnement sur piles possible, 3×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 40 h

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée	Lecture	Poids net	5 Dimensions									Options	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	Cert. d'étalonnage	Accr. DAkkS KERN
KERN	[Max] kg	[d] g	env. kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
HFC 600K-1	600	200	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFC 1T-4	1000	500	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFC 3T-3	3000	1000	2,2	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-132H	
HFC 5T-3	5000	2000	4,0	90	62	100	255	165	30	30	30	30	963-132H	
HFC 10T-3	10000	5000	6	90	72	100	275	185	40	40	40	40	963-133H	