




Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance au sol haute résolution avec 2×3000 [d] et avec un excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques

- Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Plateforme soudée avec trous taraudés pour lever la balance pour un nettoyage aisé
- Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage de l'afficheur de série
- 1 Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège votre balance des intempéries et des chocs pendant le transport

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme de pesage, acier, revêtement par poudre
  - A L×P×H 1000×1000×108 mm
  - B L×P×H 1200×1500×108 mm
  - C L×P×H 1500×1500×108 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 4×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 60 h
- Longueur du câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée	Lecture	Plateau de pesée	Poids net env.	Options
					Cert. d'étalonnage
KERN	[Max] kg	[d] kg		kg	Accr. DAkkS KERN
BIC 600K-1S	300 | 600	0,1 | 0,2	A	70	963-130
BIC 600K-1	300 | 600	0,1 | 0,2	B	150	963-130
BIC 1T-4S	600 | 1500	0,2 | 0,5	A	70	963-130
BIC 1T-4	600 | 1500	0,2 | 0,5	B	150	963-130
BIC 3T-3	1500 | 3000	0,5 | 1	B	150	963-132
BIC 3T-3L	1500 | 3000	0,5 | 1	C	155	963-132

Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée