

KERN CCS 1T-1U

KERN

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Système de comptage
Famille de produits	CCS

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Balance de quantité - numéro d'article	KFU 1500V20M
Balance de référence - Lecture [d]	100 mg
Balance de référence - numéro d'article	CFS 6K0.1
Balance de référence - Portée [Max]	6 kg
Reproductibilité	0,0002 kg
Linéarité	±
Balance de quantité - Reproductibilité	0,5 kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1500 kg (M1)
Balance de quantité - Portée [Max]	1500 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	120 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,0005 kg
Balance de référence - Linéarité	200 mg
Balance de référence - Reproductibilité	100 mg
Balance de quantité - Linéarité	1 kg
Balance de quantité - Charge excentrée à 1/3 [Max]	1 kg
Balance de quantité - Lecture [d]	0,5 kg

Balance de référence - Charge excentrée à 1/3 [Max]	500 mg
Type de construction de la balance	Balance bi-échelon
Unités de mesure	kg lb
Unité prééglée	kg
Cellule de pesée type de construction	aluminum Alloy IP64

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	20 mm

Forme de construction

Dimensions surface de pesée (L×P)	840×1190 mm
Dimensions surface de pesée	840×1190 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	840×1190×90 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	métal laqué
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Longueur de câble	1,5 m
Afficheur longueur de câble	5 m

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Fonction de mémoire de somme	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Fonction de conversion	✓
PLU - total	100
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Pesage de charges suspendues	Non
Fonction comptage	✓
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	15.000.000
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	1 g
Quantité de référence	n (tout nombre de pièces)
Protection IP - écran	IP23

KERN CCS 1T-1U



Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Protection IP - plateforme	IP65
Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction mémoire	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	20

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Intérieure positive, extérieure négative
Type de pile/accu	Pb
Batterie	GAB-A04
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	70 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	60 h
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie en option	Batterie en option

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-130-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	4 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1355×510×450 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	46 kg
Poids brut env.	50 kg
Poids d'expédition	50 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761162525
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

