

KERN ECE50K-2N

Flach, mobil, unkompliziert



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	20 g
Linéarité:	80 g
Plage de tare:	50 kg
Poids de réglage recommandé:	20 kg (M3)
Portée [Max]:	50 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	20 g
Résolution:	2500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,100 cm
------------------------------	----------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional - intern
Durée de fonction:	30 h
Durée de service:	100 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	370 x 330 x 100 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	2,500 kg
Poids net:	1,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	320 x 300 x 60 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	320 x 260 x 60 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (LxP):	320 x 260 mm