KERN **EOE 30K-2**

Balances pour colis pour une pesée simple et rapide au bureau, en production, à l‘expédition, etc.



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance plateforme
Famille de produits	EOE

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	35 kg
Lecture [d]	0,01 kg
Reproductibilité	0,01 kg
Linéarité	± 0,02 kg
Résolution	3.500
Plage de tare	35 kg
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	20 kg (M2)
Points d‘ajustage possibles	10 kg; 20 kg; 30 kg
Temps de stabilisation	2,5 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,05 kg
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	kg lb PCS
Fluage maximal (15 minutes)	40 g
Fluage maximal (30 minutes)	80 g
Unité préréglée	kg

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	115×35 mm
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	315×305 mm
Dimensions surface de pesée	315×305 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	315×305×57 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	acier, laqué
Matériau boîtier de l‘écran	plastique
Support mural	✓
Afficheur longueur de câble	2 m

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Fonction comptage	✓
Fonction Hold	✓
Protection IP - dispositif complet	-
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - plateforme	non protection IP
Protection IP - capteur de charge	non protection IP
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalle(s)en fonctionnement sur bloc d’alimentation	off 1 min - 99 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l‘utilisation	4

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO AUS UK US CH
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH

KERN **EOE 30K-2**

Balances pour colis pour une pesée simple et rapide au bureau, en production, à l'expédition, etc.

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 100 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,5 mm, longue 10 mm
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	100 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition


Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	365×365×160 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,0 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761192683
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

