

# KERN HFO3T1M

Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen à jetzt auch mit Eichzulassung [M]



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	1 kg
Linéarité:	1 kg
Plage de tare:	-2999000000 mg
Poids de réglage recommandé:	3000 kg (M1)
Portée [Max]:	3 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,002
Reproductibilité:	1 kg
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	3 cm
------------------------------	------

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	20 kg
Classe d'homologation:	III
Àchelon d'homologation [e]:	1 kg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
---------------------	-----

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de fonction:	50 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

# KERN HFO3T1M

Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen â jetzt auch mit Eichzulassung [M]



## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat DAkkS: 963-132H

Homologation: 965-132H

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Crochet peseur

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 370 x 545 x 340 mm

Livraison: 24 h

n/a: 2800

Poids brut: 18 kg

Poids net: 16,500 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 270 x 175 x 200 mm

Matériel carter: fonte