KERN **ODC 895**

Le microscope numérique USB pour un contrôle rapide ou vos loisirs



Catégorie	
Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Microscope numérique USB
Famille de produits	ODC-89

Forme de construction	
Dimensions (L×P×H)	80×150×180 mm
Matériau boîtier de l‘écran	pas d'affichage disponible

Fonctions	
Caméra - logiciel utilisé	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902) App de la caméra de Windows
Systèmes d‘exploitation supportés	Win 8 Win 10 Win 11
Configuration requise CPU	Quad-Core, x64
Configuration requise RAM	8 GB
Configuration requise mémoire SSD	SSD de 256 GB
Configuration requise carte graphique	DirectX 12
Configuration requise écran	20" HD ou plus
Configuration requise fréquence d'horloge	2,8 GHz

Interface	
Interfaces	USB 2.0

Objectifs	
Objectifs magnification	10x ~ 200x

Caméra	
Caméra type	USB Microscope numérique
Caméra - Résolution	2 MP
Caméra - Type de capteur	CMOS
Caméra - Taille de capteur	1/3,2"
Caméra - Profondeur de couleur	Couleur
Caméra - méthode d'exposition	Rolling Shutter
Caméra - Type de support	Roue de focus
Caméra - taille des pixels	2,8×2,8 µm
Caméra - FPS de la plage 1	30 FPS
Caméra - Résolution plage 1	1920x1080
Caméra - Temps d'exposition [Min]	0,5 ms
Caméra - Temps d'exposition [Max]	30 ms

Alimentation en énergie	
Alimentation électrique amovible	connecté fixe
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	5 V, 100 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	USB A

Conditions environnementales	
Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation	
Sigle CE	✓

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	160×158×85 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d’expédition	1 kg

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	4045761190566
Classification REACH	pas de substances interdites

KERN **ODC 895**

Le microscope numérique USB pour un contrôle rapide ou vos loisirs

Pictogrammes

STANDARD

