

# KERN PNS600-3

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz
-------------------	------------------------

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	321 x 410 x 329 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5,100 kg
Poids net:	2,090 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Chambre de protection en option:	oui
Dimensions boîtier (LxPxH):	202 x 293 x 266 mm
Dimensions totales (LxPxH):	202 x 293 x 266 mm
Espace de pesée (LxPxH):	172 x 171 x 160 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	140

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	4 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	4 mg
n/a:	2 g
Plage de tare:	620 g
Poids de réglage recommandé:	600 g (E2)
Portée [Max]:	620 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 mg
Résolution:	620000
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct dwt g lb mo oz t (HK) t (Singap. Malays) t (Tw) tol

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
------------------------------	----------

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 mg
Résolution de comptage:	620000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui