


Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Bloc de jonction pour conducteur de protection, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, Nombre de connexions: 5, Section :0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 60,1 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Données commerciales

package_quantity	50
GTIN	4046356895705

Caractéristiques techniques

Généralités

Nombre d'étages	3
Nombre de connexions	5
Potentiels	3
Section nominale	4 mm ²
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Généralités

Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,02 W (lors du raccordement de plusieurs étages, la valeur se multiplie)
Courant de charge maximal	36 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)
Intensité nominale I _N	30 A
Tension nominale U _N	500 V
Courant de charge maximal	36 A (pour raccordement du conducteur de 6 mm ²)
Intensité nominale I _N	30 A (pour une section de conducteur de 4 mm ²)
Tension nominale U _N	500 V
Paroi latérale ouverte	non

Dimensions

Largeur	6,2 mm
---------	--------

Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	92,7 mm
Hauteur	60,1 mm
Hauteur NS 35/7,5	61,7 mm
Hauteur NS 35/15	69,2 mm

Caractéristiques de raccordement

Remarque	Respecter l'intensité admissible des profilés.
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section du conducteur AWG min.	26
Section du conducteur AWG max.	10
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	6 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	10
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
Longueur à dénuder	9 mm
Gabarit	A4
Filetage vis	M3
Couple de serrage min.	0,6 Nm
Couple de serrage max.	0,8 Nm
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section du conducteur AWG min.	26
Section du conducteur AWG max.	10
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	6 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	10
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm ²

Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
Longueur à dénuder	9 mm
Filetage vis	M3
Couple de serrage min.	0,6 Nm
Couple de serrage max.	0,8 Nm

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
China RoHS	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141141
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Homologations

IECEX / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Détails des approbations

IECEX.

Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Homologations

Tension nominale UN	500 V
Intensité nominale IN	26 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-4

UL Recognized 	
Tension nominale UN	300 V
Intensité nominale IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cUL Recognized 	
Tension nominale UN	300 V
Intensité nominale IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cULus Recognized 
--

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Tension nominale UN	300 V	300 V	
Intensité nominale IN	16 A	16 A	
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Tension nominale UN	300 V	300 V	
Intensité nominale IN	16 A	16 A	
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cULus Recognized 
--

Accessoires

Outil de serrage

Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Pont

VS - 3004207



Crayon de marquage

X-PEN 0,35 - 0811228



Pont enfichable

FBS 2-6 - 3030336



FBS 3-6 - 3030242



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

FBS 4-6 - 3030255



FBS 5-6 - 3030349



FBS 6-6 - 1008238



FBS 10-6 - 3030271



FBS 20-6 - 3030365



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

FBS 50-6 - 3032224



FBSR 2-6 - 3033715



FBSR 3-6 - 3001594



FBSR 4-6 - 3001595



FBSR 5-6 - 3001596



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

FBSR 10-6 - 3033716



Fiche de court-circuitage

FBSRH 2-6 - 3033812



Profilé

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Repère pour borne vierge

ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



UC-TMF 6 - 0818140



UCT-TMF 6 - 0828746



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Repère pour borne imprimé

ZBF 6 CUS - 0825027



UC-TMF 6 CUS - 0824646



UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



ZB 6 CUS - 0824992



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Accessoires

UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Crampon terminal

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276




E/NS 35 N - 0800886



Schémas

Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 4-PE/L/ N - 3214361

Schéma de connexion



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>