Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)



La figure illustre l'article en gris

Bloc distributeur, Module de base, Mode de raccordement: Raccordement Push-in, Nombre de connexions: 18, Section :0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Largeur: 46,5 mm, Hauteur: 21,2 mm, Coloris: bleu, Type de montage: Collage

Avantages

- Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
- Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
- Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
- Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
- Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal

Données commerciales

package_quantity	8
GTIN	4055626392943

Caractéristiques techniques

Généralités

Remarque	Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires
Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	18
Potentiels	1
Section nominale	2,5 mm²
Coloris	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Généralités

Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,77 W (la valeur se rapporte à un bloc de raccordement et se multiplie selon le brochage)
Courant de charge maximal	24 A
Intensité nominale I_N	24 A

Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Caractéristiques techniques

Généralités

Tension nominale U_N	500 V
Paroi latérale ouverte	non

Dimensions

Largeur	46,5 mm
Longueur	28,2 mm
Hauteur	21,2 mm

Caractéristiques de raccordement

Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1/CEI 60998-1
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm²
Section de conducteur rigide max.	4 mm²
Section du conducteur AWG min.	26
Section du conducteur AWG max.	12
Section de conducteur souple min.	0,14 mm²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm²
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	14
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	2,5 mm²
Longueur à dénuder	8 mm ... 10 mm
Gabarit	A3

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1/CEI 60998-1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Accessoires

Point test

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Porte-repère

KLM 2 - 0807575



Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Accessoires

KLM 3-L - 0814788



Outil de serrage

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Pont enfichable

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Accessoires

FBS 2-5 GY - 3038969



Profilé

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Accessoires

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Accessoires

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Accessoires

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Alvéole pour fiche test

PAI-4-N GY - 3032871



Manchon isolant

MPS-IH WH - 0201663



Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Accessoires

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Bloc distributeur - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Accessoires

Repère pour borne imprimé

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Repère pour borne vierge

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Schémas

Schéma de connexion



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved

http://www.phoenixcontact.com